

# Topplistan.

Alla våra mest populära kablar på en och samma plats.



**Draka**

---

A Brand of Prysmian Group

# Topplistan – alla kategorier

Vi försöker ständigt underlätta och göra det enklare för dig att utföra ditt jobb. Nu har vi samlat alla våra mest efterfrågade kablar för att det ska bli enklare för dig att hitta och beställa de kablar som används mest. Här hittar du favoritkablarna inom alla kategorier, från installationskablar till telesignal- och kraftkablar.


## Vi gör ditt jobb enklare

En riktig kvalitetskabel ska inte bara leva upp till regler och standarder. Den ska också vara enkel att hantera. Kablar som är lätta att dra, skala, installera, transportera och hålla reda på sparar både tid och pengar. När vi utvecklar produkter och serviceerbjudanden är sådana kvaliteter alltid en del av checklistan.

Ta vår kabelförpackning Buddy som exempel. Lika enkelt som det är att dra ut kabeln, lika enkelt är det att snurra tillbaka den. Denna stryktåliga kompis älskar alla väder och skyddar effektivt kabeln från smuts och damm. Den är dessutom 100 % förnybar. För att göra Buddy ännu mer hållbar, börjar vi dessutom att lansera den som refill under 2020.

## Dragkampen är över!

Med vår kabelförpackning Buddy glider kabeln friktionsfritt.



# Hitta rätt direkt

Sedan 2017 ska alla ingående kablar för fast installation inomhus vara CPR-godkända enligt D<sub>ca</sub>-s2d2. Detta gäller om installationen sträcker sig 20 meter in i offentliga byggnader samt andra byggnader på mer än 200 m<sup>2</sup>. För att du enkelt ska hitta alla våra CPR-klassade kablar har vi gett dem tilläggsnamnet Pure. Med andra ord, så länge du använder en Pure-kabel kan du alltså känna dig trygg med att den uppfyller alla krav.

## Pure räddar liv och sparar pengar

Alla våra Pure-kablar är halogenfria. Det innebär bland annat att röken är betydligt mindre giftigt än när en PVC-kabel brinner. Dessutom innehåller de ingen frätande syra som förstör all form av elektronisk utrustning vid en brand. Istället bildar våra Pure-kablar ett ofarligt vitt pulver som är enkelt att sanera.



## Innehåll

Installationskablar	8
Hybridkablar	14
Kraftstyrkablar	16
Elektronikkablar	16
Kopplingskablar	17
Telesignalkablar	18
Kraftkablar 1 Kv	23



# Välj rätt kabel.

I tabellerna nedan hittar du snabbt den lämpligaste kabeln beroende på var den ska förläggas och vilka egenskaper den måste ha.

		Installationskablar									Hybrid- kraftstyr-, elektronik- och	
		FQ Pure	Tvinnad FQ Pure	EXQ Pure	EXQ Pure Svart	EQLQ Tube Pure	EQLQ Filled Pure	QLO Pure	FXQ Pure	EQLQ Com Pure	ACEFLEX Com Pure	EQLR Pure
Förläggning	Öppen	🔴	🔴	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢
	Dold (i rör/kanal)	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🔴	🟢	🟢	🟢	🔴
	Rör i mark	🔴	🔴	🔴	🔴	🟢	🟢	🔴	🔴	🟢	🟢	🟢
	Mark	🔴	🔴	🔴	🔴	🔴	🔴	🔴	🔴	🔴	🟢	🟡
	Vatten	🔴	🔴	🔴	🔴	🔴	🔴	🔴	🔴	🔴	🟢	🟡
	Inomhus	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢
	Utomhus	🔴	🔴	🟡	🟡	🟢	🟢	🔴	🟡	🟢	🟢	🟢
	Bärlina	🔴	🔴	🟢	🟢	🟢	🟢	🔴	🟢	🟢	🔴	🟢
	Ställverks- och driftrum	🔴	🔴	🔴	🔴	🔴	🔴	🔴	🔴	🔴	🟡	🔴
	Ex-miljö	🔴	🔴	🔴	🔴	🔴	🟢	🔴	🔴	🔴	🔴	🟢
	Lämpliga för nedplöjning	🔴	🔴	🔴	🔴	🔴	🔴	🔴	🔴	🔴	🔴	🔴
	EMC-installation	🔴	🔴	🔴	🔴	🔴	🔴	🔴	🔴	🔴	🔴	🔴
	Egenskaper	CPR-klassad	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Halogenfri		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Skärmad		🔴	🔴	🔴	🔴	🟢	🟢	🔴	🔴	🟢	🔴	🟢
UV-beständig i mantel		Nej	Nej	Ja	Ja	Ja	Ja	Nej	Ja	Ja	Ja	Ja
Störmunitet		Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	Ja
Max tillåten ledartemp. °C		70 °C	70 °C	70 °C	70 °C	70 °C	70 °C	70 °C	70 °C	70 °C	90 °C	70 °C

## Teckenförklaring:

Rekommenderas 🟢

Mindre lämplig 🟡

Rekommenderas ej 🔴


kopplingskablarna		Telesignalkablar										Kraftkablar					
FQAR-PG Pure	RQ Pure	ELQXB Pure	ELAQBY-S Pure	JP Pure	ELEQB Pure	ELQYB Pure	ELORB Pure	FLAQQR Pure	FLOQBR Pure	RKUB	EXQJ Pure	FXQJ Pure	FXQJ-EMC Pure	AXQJ Pure	ACEFLEX Pure	ACEFLEX Eco Cable	ACE-FLEX
😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊
😊	😊	😊	😞	😞	😞	😞	😞	😞	😞	😞	😞	😊	😊	😊	😊	😊	😊
😞	😞	😞	😞	😞	😞	😞	😞	😞	😞	😞	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊
😞	😞	😞	😞	😞	😞	😞	😊	😞	😞	😞	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊
😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😞
😊	😞	😞	😞	😞	😞	😞	😊	😞	😞	😞	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊
😞	😞	😞	😞	😞	😞	😞	😊	😞	😞	😞	😊	😊	😊	😊	😊	😞	😞
😞	😞	😞	😞	😞	😞	😞	😞	😞	😞	😞	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😞
😊	😞	😞	😊	😞	😞	😞	😞	😞	😞	😞	😊	😊	😊	😊	😞	😞	😞
😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nej	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nej
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nej	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nej
😊	😞	😞	😊	😊	😊	😞	😞	😊	😊	😞	😊	😊	😊	😊	😞	😞	😞
Ja	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Nej	Nej	Ja	Ja	Nej	Nej	Nej	Ja	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej
70 °C	70 °C	70 °C	70 °C	70 °C	70 °C	70 °C	70 °C	70 °C	70 °C	70 °C	90 °C	90 °C	90 °C	90 °C	90 °C	90 °C	90 °C

Fler dimensioner finns för beställning. Vänligen kontakta kundservice på 0380-55 42 00.

# CableApp

Välj rätt kabel & kabelarea  
för varje tillfälle!

Elektrikers bästa vän



Draka

A Brand of Prysmian Group

# FOKUS PÅ FRAMTIDEN



**Hållbar affärsverksamhet blir allt viktigare. Vägen till att skapa en betydande påverkan är inte en helt rak linje. Därför introducerar Prysmian Group och Draka ECO CABLE för att stödja kunders miljöarbete.**

Eco Cable är Prysmian Groups och Drakas egenutvecklade koncept för att mäta miljöpåverkan från våra kablar. Det är det senaste initiativet inom Prysmian Groups miljöarbete för att leverera transparent kabelbedömning och dokumentation.

Läs mer om Eco Cable på vår hemsida.



# INSTALLATION

## INSTALLATIONSKABLIAR

### FQ Pure



#### Beskrivning

Halogenfri fåtrådig kopplingskabel, avger inga korrosiva gaser och har låg rökthet vid brand. Lämpar sig för indragning i rör, ledningskanaler och som kopplingskabel i apparatskåp. Ledarisoleringen skall skyddas mot direkt UV-ljus.

Benämning	E-nummer
FQ Pure 1,5 ORANGE R100	0435102
FQ Pure 1,5 VIT R100	0435112
FQ Pure 1,5 SVART R100	0435122
FQ Pure 1,5 RÖD R100	0435132
FQ Pure 1,5 GRÅ R100	0435142
FQ Pure 1,5 BLÅ R100	0435172
FQ Pure 1,5 BRUN R100	0435182
FQ Pure 1,5 G/G R100	0435192
FQ Pure 2,5 ORANGE R100	0435302

Benämning	E-nummer
FQ Pure 2,5 VIT R100	0435312
FQ Pure 2,5 SVART R100	0435322
FQ Pure 2,5 GRÅ R100	0435342
FQ Pure 2,5 BLÅ R100	0435372
FQ Pure 2,5 BRUN R100	0435382
FQ Pure 2,5 G/G R100	0435392
FQ Rak Pure 3G1,5 Buddy	0441979
FQ Rak Pure 3G2,5 Buddy	0441989
FQ Rak Pure 5G1,5 Buddy	0441999

## INSTALLATIONSKABLIAR

### FQ Tvinnad Pure



#### Beskrivning

Halogenfri fåtrådig kopplingskabel som är tvinnad. Förenklar indragning i rör och ledningskanaler. Kablarna är lämplig vid elsanering, då tvinningen reducerar magnetiska fält. (Förläggs kablarna i skärmade rör reduceras även elfältet). Ledarisoleringen ska skyddas mot direkt UV-ljus.

Benämning	E-nummer
FQ Tvinnad Pure 3G1,5 B300	0442047
FQ Tvinnad Pure 3G1,5 Buddy	0442049

Benämning	E-nummer
FQ Tvinnad Pure 3G2,5 B250	0442054
FQ Tvinnad Pure 3G2,5 Buddy	0442059



Benämning	E-nummer
FQ Tvinnad Pure 4G1,5 B300	0442067
FQ Tvinnad Pure 5G1,5 B250	0442074
FQ Tvinnad Pure 5G1,5 Buddy	0442079

Benämning	E-nummer
FQ Tvinnad Pure 5G2,5 B150	0442083
FQ Tvinnad Pure 5G2,5 Buddy	0442089

## INSTALLATIONSKABLAR

### EXQ Pure



#### Beskrivning


Halogenfri och flamskyddad kabel. Rökutvecklingen vid händelse av brand är liten, genomsynlig och ej skadlig för elektronisk utrustning. Lämpar sig för fast förläggning, i rör, kanal, i eller under puts samt upphängd i bärlina. Inom- och utomhusbruk, dock ej mark eller vatten. UV-skyddad för utomhusbruk i Norden. Ledarisoleringen skall skyddas mot direkt UV-ljus som kan uppkomma vid exempelvis belysningsarmaturer och ljusskyltar.

Benämning	E-nummer
EXQ Pure 2X1,5 T500	0445665
EXQ Pure 3G1,5 R50	0445601
EXQ Pure 3G1,5 R100	0445602
EXQ Pure 3G1,5 S4/300	0445603
EXQ Pure 3G1,5 T500	0445605
EXQ Pure 3G1,5 Buddy	0445609
EXQ Pure 3G2,5 R50	0445611
EXQ Pure 3G2,5 S4/200	0445614
EXQ Pure 3G2,5 T500	0445615
EXQ Pure 3G2,5 Buddy	0445619
EXQ Pure 4G1,5 R50	0445621

Benämning	E-nummer
EXQ Pure 4G1,5 S4/250	0445623
EXQ Pure 4G1,5 T500	0445625
EXQ Pure 5G1,5 R50	0445631
EXQ Pure 5G1,5 S4/200	0445634
EXQ Pure 5G1,5 T500	0445635
EXQ Pure 5G1,5 Buddy	0445639
EXQ Pure 5G2,5 R50	0445641
EXQ Pure 5G2,5 S4/150	0445643
EXQ Pure 5G2,5 T500	0445645
EXQ Pure 5G2,5 Buddy	0445649

## INSTALLATIONS KABLAR

### EXQ Pure Svart



#### Beskrivning

Halogenfri och flamskyddad kabel. Rökutvecklingen vid händelse av brand är liten, genomsynlig och ej skadlig för elektronisk utrustning. Lämpar sig för fast förläggning, i rör, kanal, i eller under puts samt upphängd i bärlina. Inom- och utomhusbruk, dock ej mark eller vatten. UV-skyddad för utomhusbruk i Norden. Ledarisoleringen skall skyddas mot direkt UV-ljus som kan uppkomma vid exempelvis belysningsarmaturer och ljusskyltar.

Benämning	E-nummer
EXQ Pure Svart 3G1,5 R50	0449301
EXQ Pure Svart 3G1,5 B300	0449303
EXQ Pure Svart 3G2,5 B200	0449313
EXQ Pure Svart 5G1,5 R50	0449321

Benämning	E-nummer
EXQ Pure Svart 5G1,5 B200	0449323
EXQ Pure Svart 5G2,5 R50	0449331
EXQ Pure Svart 5G2,5 B150	0449333

# Lätt att passa in.

EXQ Pure finns nu i både svart och vitt.



## INSTALLATIONSKABLAR

### EQLQ Tube Pure



#### Beskrivning

Halogenfri och flamskyddad kabel. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning. Lämpar sig för fast förläggning inom- och utomhus, i rör, kanal, i eller under puts, samt upphängd i bärlina. Kabeln är ej godkänd för EX-miljö då rekommenderar vi istället en kabel med fyllnad till exempel EQLQ Filled Pure. Får förläggas i mark om kabeln förses med ett extra skydd mot mekanisk åverkan. UV-skyddad för utomhusbruk i Norden. Ledarisoleringen i parterna är UV skyddade, men det rekommenderas ändå att de skyddas mot direkt UV-ljus som kan uppkomma exempelvis i belysningsarmaturer och ljusskyltar.

Benämning	E-nummer
EQLQ Tube Pure 3G1,5 R50	0461301
EQLQ Tube Pure 3G1,5 Buddy	0461309
EQLQ Tube Pure 3G1,5 B250	0461303
EQLQ Tube Pure 3G1,5 T500	0461305
EQLQ Tube Pure 3G2,5 R50	0461311
EQLQ Tube Pure 3G2,5 B150	0461313
EQLQ Tube Pure 3G2,5 T500	0461315
EQLQ Tube Pure 4G1,5 R50	0461321
EQLQ Tube Pure 4G1,5 B200	0461323

Benämning	E-nummer
EQLQ Tube Pure 4G1,5 T500	0461325
EQLQ Tube Pure 4G2,5 T500	0461335
EQLQ Tube Pure 5G1,5 R50	0461341
EQLQ Tube Pure 5G1,5 Buddy	0461349
EQLQ Tube Pure 5G1,5 B150	0461343
EQLQ Tube Pure 5G1,5 T500	0461345
EQLQ Tube Pure 5G2,5 R50	0461351
EQLQ Tube Pure 5G2,5 B150	0461353
EQLQ Tube Pure 5G2,5 T500	0461355

## INSTALLATIONSKABLAR

### EQLQ Filled Pure



#### Beskrivning


Halogenfri och flamskyddad kabel. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning. Lämpar sig för fast förläggning inom- och utomhus, i rör, kanal, i eller under puts, samt upphängd i bärlina. Får förläggas i mark om kabeln förses med ett extra skydd mot mekanisk åverkan. Lämplig för installation i EX-miljö. UV-skyddad för utomhusbruk i Norden. Ledarisoleringen i parterna är UV skyddade, men det rekommenderas ändå att de skyddas mot direkt UV-ljus som kan uppkomma exempelvis i belysnings-armaturer och ljusskyltar.

Benämning	E-nummer
EQLQ Filled Pure 3G1,5 R50	0461201
EQLQ Filled Pure 3G1,5 B250	0461203
EQLQ Filled Pure 3G1,5 T500	0461205
EQLQ Filled Pure 3G2,5 R50	0461211
EQLQ Filled Pure 3G2,5 B150	0461213
EQLQ Filled Pure 3G2,5 T500	0461215
EQLQ Filled Pure 3G2,5 T1000	0461216
EQLQ Filled Pure 4G1,5 R50	0461221
EQLQ Filled Pure 4G1,5 B200	0461223
EQLQ Filled Pure 4G1,5 T500	0461225

Benämning	E-nummer
EQLQ Filled Pure 4G2,5 T500	0461235
EQLQ Filled Pure 5G1,5 R50	0461241
EQLQ Filled Pure 5G1,5 B150	0461243
EQLQ Filled Pure 5G1,5 T500	0461245
EQLQ Filled Pure 5G1,5 T1000	0461246
EQLQ Filled Pure 5G2,5 R50	0461251
EQLQ Filled Pure 5G2,5 B150	0461253
EQLQ Filled Pure 5G2,5 T500	0461255
EQLQ Filled Pure 5G2,5 T1000	0461256

## INSTALLATIONSKABLAR

### QLO Pure



#### Beskrivning

Installationskabel för öppen förläggning inomhus i torra icke brand- eller explosionsfarliga lokaler. Ledarisoleringen skall skyddas mot direkt UV-ljus som kan uppkomma exempelvis i belysningsarmaturer och ljusskyltar.

Benämning	E-nummer
QLO Pure 3G1,5 R50	0443051
QLO Pure 3G1,5 B250	0443054
QLO Pure 3G1,5 Buddy 50	0443059

Benämning	E-nummer
QLO Pure 4G1,5 R50	0443061
QLO Pure 5G1,5 R50	0443071

## INSTALLATIONSKABLAR

### FXQ Pure



#### Beskrivning


Halogenfri och flamskyddad kabel. Rökutvecklingen vid händelse av brand är liten, genomsynlig och ej skadlig för elektronisk utrustning. Lämpar sig för fast förläggning, i rör, kanal, i eller under puts samt upphängd i bärlina. Speciellt lämplig där en smidig kabel krävs och/eller där små vibrationer kan uppstå. Inom- och utomhusbruk, dock ej i mark eller vatten. UV-skyddad för utomhusbruk i Norden. Ledarisoleringen skall skyddas mot direkt UV-ljus som kan uppkomma exempelvis i belysnings-armaturer och ljusskyltar.

Benämning	E-nummer
FXQ Pure 3G1,5	0454600
FXQ Pure 3G1,5 R100	0454602
FXQ Pure 3G1,5 T500	0454605
FXQ Pure 3G2,5 T500	0454615
FXQ Pure 3G4	0454620
FXQ Pure 3G4 T500	0454625
FXQ Pure 3G6 T500	0454635
FXQ Pure 4G1,5 T500	0454645
FXQ Pure 4G2,5 T500	0454655

Benämning	E-nummer
FXQ Pure 5G1,5 T500	0454665
FXQ Pure 5G2,5 T500	0454675
FXQ Pure 5G4	0454680
FXQ Pure 5G4 T500	0454685
FXQ Pure 5G6	0454690
FXQ Pure 5G6 T500	0454695
FXQ Pure 7G1,5	0454700
FXQ Pure 7G1,5 T500	0454705

## INSTALLATIONSKABLAR

### EQLQ Com Pure




#### Beskrivning

Halogenfri och skärmad hybridkabel med både kraft- och styrfunktion för smarta installationer, så som DALI-styrning och elbilsaddning. För fast förläggning inom- och utomhus, i rör, kanal, i eller under puts, samt upphängd i bärlina. Får förläggas i mark om kabeln förses med ett extra skydd mot mekanisk åverkan. UV-skyddad för utomhusbruk i Norden. Ledar-isoleringen ska skyddas mot direkt UV-ljus i belysningsarmaturer och ljusskyltar. Styrparet är individuellt tvinnat och skärmat med aluminiumband samt tvinnad biledare av förtent koppar.

Benämning	E-nummer
EQLQ Com Pure 3G2,5+2x1 T500	0461865
EQLQ Com Pure 5G2,5+2x1 B150	0461883
EQLQ Com Pure 5G2,5+2x1 T500	0461885

## HYBRIDKABLAR

### ACEFLEX Com Pure



#### Beskrivning

Halogenfri, flexibel hybridkabel för både kraftmatning och styrfunktion, Lämplig för elbilsadd. Styrparet är individuellt tvinnat och skärmat med aluminiumband samt tvinnad biledare av förtent koppar. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning. För öppen fast förläggning, inom- och utomhus, i rör samt mark.

Benämning	E-nummer
ACEFLEX Com Pure 5G6+2x2x1 T500	0004465
ACEFLEX Com Pure 5G10+2x2x1 T500	0004475
ACEFLEX Com Pure 5G16+2x2x1 T500	0004485

# Ladda batterierna!

Hybridkabeln ACEFLEX Com Pure för elbilsladdare sätter hjulen i rullning.



Dags att öka energinivån och ladda bilbatterierna! Med ACEFLEX Com Pure får du två i en: både el och dubbla styrpar. Den extra stora arean och styrpar för lastbalansering gör att kabeln får ut mesta möjliga effekt under bästa möjliga förhållanden. Och precis som våra andra mångtrådiga ACEFLEX-kablar är den flexibel och smidig att installera. (S)ladda in i framtiden.

**Draka**

---

A Brand of Prysmian Group

## KRAFTSTYRKABLAR

### EQLR Pure



#### Beskrivning


Halogenfri och flamskyddad kabel. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig och ej skadlig för elektronisk utrustning. Fast förläggning inom- och utomhus, även upphängd på bärlina samt i jord eller vatten. Yttermanteln är UV-skyddad för utomhusbruk i Norden. Kabeln är väl lämpad för installationer där yttre elektriska störningar befaras.

Benämning	E-nummer
EQLR Pure 7x1,5 GRÅ T500	0120305
EQLR Pure 5x2x1,5 GRÅ T500	0120325
EQLR Pure 14x1,5 GRÅ T500	0120335
EQLR Pure 19x1,5 GRÅ T500	0120345

Benämning	E-nummer
EQLR Pure 11x2x1,5 GRÅ T500	0120355
EQLR Pure 15x2x1,5 GRÅ T500	0120375
EQLR Pure 37x1,5 GRÅ T500	0120385

## ELEKTRONIKKABLAR

### FQAR-PG Pure



#### Beskrivning

Halogenfri, flamskyddad och självslocknande vid brand. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig och ej skadlig för elektronisk utrustning. Partvinnade (2x2x0,5 fyrskruv). Förläggs öppet, fast, i kanaler och rör - även utomhus. Yttermanteln är UV-skyddad för utomhusbruk i Norden. Elektronikabel avsedd för signalöverföring där höga krav ställs på störimmunitet, skyddad mot överhörning och mekanisk robusthet. För EX-klassade miljöer finns blå mantel.

Benämning	E-nummer
FQAR-PG Pure 2x0,5 GRÅ T500	0119305
FQAR-PG Pure 2x0,5 GRÅ T2000	0119308
FQAR-PG Pure 2x2x0,5 GRÅ T500	0119315
FQAR-PG Pure 2x2x0,5 GRÅ T2000	0119318
FQAR-PG Pure 4x2x0,5 GRÅ T500	0119325
FQAR-PG Pure 8x2x0,5 GRÅ T500	0119335
FQAR-PG Pure 16x2x0,5 GRÅ T500	0119345

Benämning	E-nummer
FQAR-PG Pure 16x2x0,5 GRÅ T1000	0119346
FQAR-PG Pure 24x2x0,5 GRÅ	0119350
FQAR-PG Pure 2x1 BLÅ T500	0119505
FQAR-PG Pure 2x1 BLÅ T1000	0119506
FQAR-PG Pure 2X2X1 BLÅ T500	0119515
FQAR-PG Pure 2x2x1 BLÅ T1000	0119516
FQAR-PG Pure 16x2x1 BLÅ T500	0119545



## KOPPLINGSKABLAR

### RQ Pure



#### Beskrivning

Halogenfri och flamskyddad kopplingskabel. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig och ej skadlig för elektronisk utrustning. För indragning i rör, ledningskanaler och apparatskåp.


Benämning	E-nummer
RQ Pure 4 SVART R100	0347022
RQ Pure 4 SVART Buddy	0347029
RQ Pure 4 Grå R100	0347042
RQ Pure 4 GRÅ Buddy	0347049
RQ Pure 4 BLÅ R100	0347072
RQ Pure 4 BLÅ Buddy	0347079
RQ Pure 4 BRUN R100	0347082
RQ Pure 4 BRUN Buddy	0347089
RQ Pure 4 G/G R100	0347092
RQ Pure 4 G/G Buddy	0347099
RQ Pure 6 VIT R100	0347212
RQ Pure 6 SVART R100	0347222
RQ Pure 6 SVART Buddy	0347229
RQ Pure 6 GRÅ R100	0347242
RQ Pure 6 GRÅ T1000	0347246
RQ Pure 6 GRÅ Buddy	0347249
RQ Pure 6 BLÅ R100	0347272
RQ Pure 6 BLÅ T1000	0347276
RQ Pure 6 BLÅ Buddy	0347279
RQ Pure 6 BRUN R100	0347282
RQ Pure 6 BRUN Buddy	0347289
RQ Pure 6 G/G R100	0347292
RQ Pure 6 G/G T1000	0347296
RQ Pure 6 G/G Buddy	0347299
RQ Pure 10 VIT R100	0347412
RQ Pure 10 SVART R100	0347422
RQ Pure 10 SVART Buddy	0347429

Benämning	E-nummer
RQ Pure 10 GRÅ	0347440
RQ Pure 10 GRÅ R100	0347442
RQ Pure 10 GRÅ Buddy	0347449
RQ Pure 10 BLÅ	0347470
RQ Pure 10 BLÅ R100	0347472
RQ Pure 10 BLÅ Buddy	0347479
RQ Pure 10 BRUN R100	0347482
RQ Pure 10 BRUN Buddy	0347489
RQ Pure 10 G/G R100	0347492
RQ Pure 10 G/G Buddy	0347499
RQ Pure 16 VIT R100	0347612
RQ Pure 16 SVART	0347620
RQ Pure 16 SVART R100	0347622
RQ Pure 16 SVART Buddy	0347629
RQ Pure 16 GRÅ	0437640
RQ Pure 16 GRÅ R100	0347642
RQ Pure 16 GRÅ Buddy	0347649
RQ Pure 16 BLÅ	0347670
RQ Pure 16 BLÅ R100	0347672
RQ Pure 16 BLÅ Buddy	0347679
RQ Pure 16 BRUN	0347680
RQ Pure 16 BRUN R100	0347682
RQ Pure 16 BRUN Buddy	0347689
RQ Pure 16 G/G	0347690
RQ Pure 16 G/G R100	0347692
RQ Pure 16 G/G Buddy	0347699

# TELESIGNAL

## TELESIGNALKABLAR

### ELQXB Pure 100V



#### Beskrivning


Halogenfri, avger inga korrosiva gaser och har låg rökthet vid brand. Fast förläggning eller i rör, för privata kommunikationsnät.

Benämning	E-nummer
ELQXB Pure 2x2x0,5 VIT	4827000
ELQXB Pure 2x2x0,5 VIT B100	4827002
ELQXB Pure 2x2x0,5 VIT B500	4827005
ELQXB Pure 1x4x0,5 VIT	4827010
ELQXB Pure 1x4x0,5 VIT R100	4827012
ELQXB Pure 1x4x0,5 VIT B100	4827013

Benämning	E-nummer
ELQXB Pure 1x4x0,5 VIT B500	4827015
ELQXB Pure 1x4x0,5 VIT Buddy	4827019
ELQXB Pure 4x2x0,5 VIT R100	4827022
ELQXB Pure 4x2x0,5 VIT B100	4827023
ELQXB Pure 4x2x0,5 VIT B500	4827025

## TELESIGNALKABLAR

### ELAQBY-S Pure 100V



#### Beskrivning

Halogenfri och flamskyddad kabel. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig och ej skadlig för elektronisk utrustning. I första hand för fast förläggning inomhus, har en flexibla skärm än ELAQBY. Lämplig för signalöverföring i data- och telesignalsanläggningar. Som matarledning i brandlarmsanläggningar används röd kabel. Behövs kabel för markförläggning, välj ELAQBY.

Benämning	E-nummer
ELAQBY-S Pure 2x2x0,6 VIT B100	4827302
ELAQBY-S Pure 2x2x0,6 VIT T500	4827305
ELAQBY-S Pure 5x2x0,6 VIT B100	4827312
ELAQBY-S Pure 5x2x0,6 VIT T500	4827315

Benämning	E-nummer
ELAQBY-S Pure 10x2x0,6 VIT R1	4827323
ELAQBY-S Pure 10x2x0,6 VIT T5	4827325
ELAQBY-S Pure 5x2x0,6 RÖD	4827330
ELAQBY-S Pure 5x2x0,6 RÖD T500	4827335

## TELESIGNALKABLAR

### JP Pure



#### Beskrivning


Halogenfri kabel för fast förläggning i KNX och EIB bussanläggningar. Skärmen av aluminiumfolie ger skydd mot elektromagnetiska störningar. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning. Drifttemperatur -40°C till +70°C. Lägsta temperatur vid förläggning -20°C, under 0°C skall försiktighet iakttagas.

Benämning	E-nummer
JP Pure 1x2x0,8 GRÖN	4955760
JP Pure 1x2x0,8 GRÖN T500	4955765

Benämning	E-nummer
JP Pure 2x2x0,8 GRÖN	4955770
JP Pure 2x2x0,8 GRÖN T500	4955775

## TELESIGNALKABLAR

### ELEQB Pure 100V



#### Beskrivning

Halogenfri och flamskyddad kabel. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig och ej skadlig för elektronisk utrustning. Fast förläggning inomhus för ljuddistribution, t.ex högtalare.

Benämning	E-nummer
ELEQB Pure 2x0,8 T500	4827505
ELEQB Pure 2x0,8 T2000	4827508
ELEQB Pure 2x0,8 Buddy	4827509
ELEQB Pure 3x0,8 T500	4827515
ELEQB Pure 2x2x0,8 T500	4827525

Benämning	E-nummer
ELEQB Pure 2x2x0,8 Buddy	4827529
ELEQB Pure 4x2x0,8 T500	4827535
ELEQB Pure 4x2x0,8 T1000	4827536
ELEQB Pure 4x2x0,8 Buddy	4827539
ELEQB Pure 6x2x0,8 T500	4827545

## TELESIGNALKABLAR

### ELQYB Pure 100V



#### Beskrivning

Halogenfri och flamskyddad kabel. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig och ej skadlig för elektronisk utrustning. För anslutning av sensorer i brandlarmsanläggningar.

Benämning	E-nummer
ELQYB Pure 2x1,0 MM VIT B100	4831822
ELQYB Pure 2x1,0 MM VIT T500	4831825
ELQYB Pure 2x1,0 MM VIT T1000	4831826
ELQYB Pure 2x1,0 MM VIT Buddy	4831829
ELQYB Pure 2x1,0 MM RÖD	4831830
ELQYB Pure 2x1,0 MM RÖD B100	4831832
ELQYB Pure 2x1,0 MM RÖD T500	4831835

Benämning	E-nummer
ELQYB Pure 2x1,0 MM RÖD T3000	4831838
ELQYB Pure 2x1,0 MM RÖD Buddy	4834839
ELQYB Pure 10x2x1,0 MM RÖD	4831840
ELQYB Pure 10x2x1,0 MM RÖD T500	4831845
ELQYB Pure 10x2x1,0 MM RÖD T1000	4831846
ELQYB Pure 10x2x1,0 MM VIT	4831850
ELQYB Pure 10x2x1,0 MM VIT T500	4831855

## TELESIGNALKABLAR

### ELQRB Pure 100V



#### Beskrivning

Halogenfri och flamskyddad kabel. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig och ej skadlig för elektronisk utrustning. I telesignalsanläggningar för fast förläggning inom- och utomhus, på bärlina eller i mark om kabeln skyddas mot mekanisk åverkan. Röd kabel är avsedd som sektionledning i brandlarmsanläggningar.

Benämning	E-nummer
ELQRB Pure 2x0,6 MM VIT T500	4831705
ELQRB Pure 2x1 VIT	4831710
ELQRB Pure 2x1,0 MM VIT B100	4831712
ELQRB Pure 2x1,0 MM VIT T500	4831715
ELQRB Pure 2x1,0 MM VIT T2000	4831718
ELQRB Pure 2x1,0 MM VIT Buddy	4831719


Benämning	E-nummer
ELQRB Pure 3x1 VIT	4831720
ELQRB Pure 3x1,0 MM VIT T500	4831725
ELQRB Pure 4x1 VIT	4831730
ELQRB Pure 4x1,0 MM VIT B100	4831732
ELQRB Pure 4x1,0 MM VIT T500	4831735
ELQRB Pure 4x1,0 MM VIT T2000	4831738

Benämning	E-nummer
ELQRB Pure 4x1,0 MM VIT Buddy	4831739
ELQRB Pure 7x1 VIT	4831740
ELQRB Pure 7x1,0 MM VIT B100	4831742
ELQRB Pure 7x1,0 MM VIT T500	4831745
ELQRB Pure 7x1,0 MM VIT T2000	4831748
ELQRB Pure 7x1,0 MM VIT Buddy	4831749
ELQRB Pure 12x1 VIT	4831750

Benämning	E-nummer
ELQRB Pure 12x1,0 MM VIT T500	4831755
ELQRB Pure 2x0,6 MM RÖD T500	4831795
ELQRB Pure 2x0,6 MM RÖD Buddy	4831799
ELQRB Pure 2x1,0 MM RÖD B100	4831802
ELQRB Pure 2x1,0 MM RÖD T500	4831805
ELQRB Pure 2x1,0 MM RÖD Buddy	4831809
ELQRB Pure 4x1,0 MM RÖD T500	4831815

## TELESIGNALKABLAR

### FLAQQBR Pure 100V



#### Beskrivning

Halogenfri och flamskyddad signalkabel. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig och ej skadlig för elektronisk utrustning. Kombinerad spänningsmatning- och signalkabel för fast förläggning inomhus. Signalparen har en skärm av aluminiumfolie som ger skydd mot elektromagnetisk störning. Kabeln är avsedd att användas i system för passerkontroll.

Benämning	E-nummer
FLAQQBR Pure 2x1+1x2x0,22 B100	4897203
FLAQQBR Pure 2x1+1x2x0,22 T500	4897205
FLAQQBR Pure 2x1+1x2x0,22 T500	4897245
FLAQQBR Pure 2x1+2x2x0,22 B100	4897212
FLAQQBR Pure 2x1+2x2x0,22 T500	4897215

Benämning	E-nummer
FLAQQBR Pure 2x1+2x2x0,22 Buddy	4897219
FLAQQBR Pure 3x1+2x2x0,6 T500	4897225
FLAQQBR Pure 2x1,5+2x2x0,5 B100	4897232
FLAQQBR Pure 2x1,5+2x2x0,5 T500	4897235

## TELESIGNALKABLAR

### FLQQBR Pure 100V



#### Beskrivning

Halogenfri och flamskyddad signalkabel. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig och ej skadlig för elektronisk utrustning. Kombinerad spänningsmatning- och signalkabel för fast förläggning inomhus. Kabeln är avsedd att användas i system för passerkontroll.

Benämning	E-nummer
FLQQBR Pure 2x1+1x2x0,22 T500	4897255
FLQQBR Pure 2x1+2x2x0,22 T500	4897265
FLQQBR Pure 2x1,5+2x2x0,5 B100	4897272

Benämning	E-nummer
FLQQBR Pure 2x1,5+2x2x0,5 T500	4897275
FLQQBR Pure 2x1,5+2x2x0,5 Buddy	4897279

## TELESIGNALKABLAR

### RKUB 50 V



#### Beskrivning

Lågspänningskabel som främst är avsedd att användas som högtalarkabel, signalöverföring och vid provisoriska byggbelysningsinstallationer. Kabeln är PVC-isolerad och har två runda, parallella ledare i koppar.

Benämning	E-nummer
RKUB 2x2,5 ORAN/SVART 50V T200	4891043

# KRAFT

## KRAFTKABLAR 1 KV

### EXQJ Pure



#### Beskrivning

Halogenfri brandklassad kabel. Avger inga korrosiva gaser och har låg rökthet vid brand. Öppen fast förläggning, inom- och utomhus, i rör samt mark och vatten. I ställverks- och explosionsfarliga rum. Kan med försiktighet nedplöjas.

Benämning	E-nummer
EXQJ Pure 3x2,5/2,5 T500	0001515
EXQJ Pure 3x4/4 T500	0001525
EXQJ Pure 3x6/6 T500	0001535
EXQJ Pure 3x10/10 T500	0001545
EXQJ Pure 4x2,5/2,5	0001560

Benämning	E-nummer
EXQJ Pure 4x2,5/2,5 T500	0001565
EXQJ Pure 4x4/4 T500	0001575
EXQJ Pure 4x6/6 T500	0001585
EXQJ Pure 4x10/10 T500	0001595

## KRAFTKABLAR 1 KV

### FXQJ Pure



#### Beskrivning

Halogenfri, flamskyddad och självslocknande vid brand. Rökutvecklingen vid händelse av brand är liten, genomsynlig och ej skadlig för elektronisk utrustning. Öppen fast förläggning, inom- och utomhus, i rör samt mark och vatten. I ställverks- och explosionsfarliga rum. Den koncentrisk skärmen innebär ökad personsäkerhet för både installatör och anläggningsägare. Kan med försiktighet nedplöjas, men vid plöjning rekommenderas polyetenmantlad kabel. Vid EMC-krav väljs lämpligen FXQJ-EMC.

Benämning	E-nummer
FXQJ Pure 3x2,5/2,5 T500	0004315
FXQJ Pure 3x6/6 T500	0004325
FXQJ Pure 3x10/10 T500	0004335
FXQJ Pure 3x16/16 T500	0004345

Benämning	E-nummer
FXQJ Pure 4x2,5/2,5 T500	0004355
FXQJ Pure 4x6/6 T500	0004365
FXQJ Pure 4x10/10 T500	0004375
FXQJ Pure 4x16/16 T500	0004385

## KRAFTKABLAR 1 KV FXQJ-EMC Pure




### Beskrivning

EMC-skärmad kraftkabel med kopparledare. Halogenfri, flamskyddad och självslocknande vid brand. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig och ej skadlig för elektronisk utrustning. Öppen fast förläggning, inom- och utomhus, i rör samt mark och vatten. I ställverks- och EX-klassade rum. Kan med försiktighet nedplöjas. Kopparskärmen har 100 % täckning och låg kopplingsimpedans. Uppfyller EMC-direktivet vid rätt utförd installation.

Benämning	E-nummer
FXQJ-EMC Pure 3x2,5 FR/2,5 T5H	0058735
FXQJ-EMC Pure 3x4 FR/4 T5H	0058745
FXQJ-EMC Pure 3x6 FR/6 T5H	0058755
FXQJ-EMC Pure 3x10 FR/10 T5H	0058765
FXQJ-EMC Pure 3x16 FR/16 T5H	0058775

Benämning	E-nummer
FXQJ-EMC Pure 4x2,5 FR/2,5 T5H	0058875
FXQJ-EMC Pure 4x6 FR/6 T5H	0058885
FXQJ-EMC Pure 4x10 FR/10 T5H	0058895
FXQJ-EMC Pure 4x16 FR/16 T5H	0058905

## KRAFTKABLAR 1 KV AXQJ Pure



### Beskrivning

Halogenfri, flamskyddad och självslocknande vid brand. Rökutvecklingen vid händelse av brand är liten, genomsynlig och ej skadlig för elektronisk utrustning. Öppen fast förläggning, inom- och utomhus, i rör samt mark och vatten. I ställverks- och explosionsfarliga rum. Kan med försiktighet nedplöjas. Den koncentriska skärmen innebär ökad personsäkerhet för både installatör och anläggningsägare.

Benämning	E-nummer
AXQJ Pure 3x35/15	0004500
AXQJ Pure 3x35/15 T500	0004505
AXQJ Pure 3x50/15	0004510
AXQJ Pure 3x50/15 T500	0004515
AXQJ Pure 3x70/21	0004520
AXQJ Pure 3x70/21 T500	0004525

Benämning	E-nummer
AXQJ Pure 3x95/29	0004530
AXQJ Pure 3x95/29 T500	0004535
AXQJ Pure 4x35/15	0004600
AXQJ Pure 4x35/15 T500	0004605
AXQJ Pure 4x50/15	0004610
AXQJ Pure 4x50/15 T500	0004615



Benämning	E-nummer
AXQJ Pure 4x70/21	0004620
AXQJ Pure 4x70/21 T500	0004625
AXQJ Pure 4x95/29	0004630
AXQJ Pure 4x95/29 T500	0004635

Benämning	E-nummer
AXQJ Pure 4x150/41	0004650
AXQJ Pure 4x150/41 T500	0004655
AXQJ Pure 4x240/72	0004670
AXQJ Pure 4x240/72 T500	0004675

## KRAFTKABLAR 1 KV

### ACEFLEX Eco Cable



#### Beskrivning

Halogenfri flexibel kraft- och installationskabel för öppen fast förläggning inom- och utomhus, i rör samt mark, dock ej i explosionsfarliga rum.

Benämning	E-nummer
ACEFLEX ECOCABLE PURE 3G1,5 T500	0009905
ACEFLEX ECOCABLE PURE 3G2,5 T500	0009915
ACEFLEX ECOCABLE PURE 5G1,5 T500	0009925
ACEFLEX ECOCABLE PURE 5G2,5 T500	0009935

Benämning	E-nummer
ACEFLEX ECOCABLE PURE 5G6 T500	0009945
ACEFLEX ECOCABLE PURE 5G10 T500	0009955
ACEFLEX ECOCABLE PURE 5G16 T500	0009965

## KRAFTKABLAR 1 KV

### ACEFLEX Pure



#### Beskrivning

Halogenfri flexibel kraft- och installationskabel för öppen fast förläggning inom- och utomhus, i rör samt mark, dock ej i explosionsfarliga rum.

Benämning	E-nummer
ACEFLEX Pure 3G1,5 R50	0004211
ACEFLEX Pure 3G1,5 T500	0004215
ACEFLEX Pure 3G2,5 R50	0004221
ACEFLEX Pure 3G2,5 T500	0004225
ACEFLEX Pure 5G1,5 R50	0004231
ACEFLEX Pure 5G1,5 T500	0004235

Benämning	E-nummer
ACEFLEX Pure 5G2,5 R50	0004241
ACEFLEX Pure 5G2,5 T500	0004245
ACEFLEX Pure 5G6 T500	0004255
ACEFLEX Pure 5G10 T500	0004265
ACEFLEX Pure 5G16 T500	0004275
ACEFLEX Pure 0,6/1 kV R50	0004251

## KRAFTKABLAR 1 KV

### ACEFLEX RV-K




#### Beskrivning

Mjuk och flexibel kraft- och installationskabel för fast förläggning utomhus, i rör samt vatten och mark.

<i>Benämning</i>	<i>E-nummer</i>
ACEFLEX RV-K 3G1,5 R100	0002602
ACEFLEX RV-K 3G1,5 T500	0002605
ACEFLEX RV-K 3G2,5 R100	0002612
ACEFLEX RV-K 3G2,5 T500	0002615
ACEFLEX RV-K 5G2,5 R100	0002622

<i>Benämning</i>	<i>E-nummer</i>
ACEFLEX RV-K 5G2,5 T500	0002625
ACEFLEX RV-K 5G6 T500	0002635
ACEFLEX RV-K 5G10 T500	0002645
ACEFLEX RV-K 5G16 T500	0002655



## Vi finns här för dig

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har några frågor eller synpunkter.

### Kundtjänst:

Ring: 0380-55 42 00

Maila order: [order.se@prysmiangroup.com](mailto:order.se@prysmiangroup.com)

Maila offert: [offert.se@prysmiangroup.com](mailto:offert.se@prysmiangroup.com)

Personliga mailadresser:

[fornamn.efternamn@prysmiangroup.com](mailto:fornamn.efternamn@prysmiangroup.com)

## PRYSMIAN GROUP SVERIGE AB

### Postadress

Vallgatan 5  
571 88 Nässjö

### Besöksadress

Vallgatan 5  
571 41 Nässjö

[www.prysmiangroup.com](http://www.prysmiangroup.com)

Följ oss:

